

AKCIÓS AJÁNLAT

ÉRVÉNYES 2011 MÁRCIUS 1-TŐL MÁRCIUS 31-IG, VAGY A KÉSZLET EREJÉIG

MÁRCIUS 2011



TYROLIT KORONGOK AJÁNDÉK SAROKCSISZOLÓVAL

Nettó 160 000 Ft-os vásárlás felett egy GWS 10-125C sarokcsiszolót adunk ajándékba!

Tisztító korong: különféle acél típusok köszörüléséhez használható durva korongok

| | | | |
|----------------------|----------------------|--------------|----------------|
| T6231.115.622 | Méret 115 × 6 × 22,2 | N° 240,00 Ft | (B° 300,00 Ft) |
| T6231.125.622 | Méret 125 × 6 × 22,2 | N° 284,00 Ft | (B° 355,00 Ft) |
| T6231.230.622 | Méret 230 × 6 × 22,2 | N° 594,00 Ft | (B° 742,50 Ft) |



Vágó korong: rozsdamentes és saválló félemelek, profilok, csövek és rudak vágására alkalmas

| | | | |
|----------------------|----------------------|--------------|----------------|
| T6185.115.122 | Méret 115 × 1 × 22,2 | N° 139,00 Ft | (B° 173,75 Ft) |
| T6185.125.122 | Méret 125 × 1 × 22,2 | N° 155,00 Ft | (B° 193,75 Ft) |
| T6180.230.322 | Méret 230 × 3 × 22,2 | N° 377,00 Ft | (B° 471,25 Ft) |

Lamellás korong: bármely felület tisztítására, minden teljesítmény fokozatú sarokcsiszolóval használható

| | | | |
|----------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|
| T6595.125.040 | Méret 125 × 22,23 | N° 343,00 Ft | (B° 428,75 Ft) – 40-es szemcseméret |
| T6595.125.060 | Méret 125 × 22,23 | N° 342,00 Ft | (B° 427,50 Ft) – 60-es szemcseméret |
| T6595.125.080 | Méret 125 × 22,23 | N° 343,00 Ft | (B° 428,75 Ft) – 80-es szemcseméret |

Kézzel fogható minőség a csiszolástechnikában



GWS 10-125C IPARI SAROKCSISZOLÓ

1 000 W-os Champion-motor
Üresjárat fordulatszám: 11 000/perc
A „Vibration Control” fogantyú 40 %-kal
csökkenti a rezgéseket (EN 60745)

EXTRA KEDVEZMÉNYEK ÚJ HÚSÉGPROGRAMUNKBAN! KERESSE ÜZLETEINKBEN!

 **FABORY**
MASTERS IN FASTENERS



N° 15 990 Ft
B° 19 987,50 Ft

GSB 13 RE IPARI ÜTVEFÚRÓ AJÁNDÉK FÚRÓKÉSZLETTEL, KOFFERBEN

Erős kéthüvelyes gyorsbefogó fúrótokmány fémből a Névleges teljesítmény: 600 W
Üresjárat fordulatszám: 0–2 800 ford./perc
Ütésszám üresjárat fordulatszám: 0–44 800 ütés/perc



Multiconstruction Fúró készlet
Nagy teljesítményű fúró, szinte minden anyaghoz: beton, téglá, szerkezeti acél, fémlemez, alumínium, műanyag, fa
Éles, többszörös gyémánt köszörülésű vágó élek
Méretek: 4; 5; 6; 8 mm

B4999.500.003



*Minden ipari kék elektromos kéziszerszáma, internetes regisztráció esetén (www.bosch-pt/warranty) a vásárlást követő 4 héten belül



WD 40 PRÉMIUM KENŐANYAG + AJÁNDÉK TŰZOLTÓ SPRAY

3 darabos csomag
Tisztít, véd és tartós kenést ad
Állítható szórás
3x 450 ml, 1 L = bruttó 4 064 Ft



Blizzard tűzoltó spray:
TÜV tanúsítvánnyal rendelkezik
Nem toxikus, iológailag lebomló
Az alábbi tüzek oltására alkalmas:
A osztályú (szilárd – fa, papír, szintetikus anyagok)
B osztályú (folyékony – beleértve az Etanol, gélek)
400 ml

Z7287.500.008



3 db ára
N° 4 390 Ft
B° 5 487,50 Ft

AJÁNDÉK



N° 390 Ft-tól



FABORY KÁBELKÖTEGELŐK 100 DARABOS CSOMAGBAN

PA 6.6 Poliamid
Méretek:

| Fekete: | Méret, mm | Nettó ár/100 db | Bruttó ár/100 db |
|---------------|-----------|-----------------|------------------|
| 43316.200.048 | 200 × 4,8 | N° 790,00 Ft | (B° 987,50 Ft) |
| 43316.300.048 | 300 × 4,8 | N° 990,00 Ft | (B° 1 237,50 Ft) |
| 43316.368.048 | 368 × 4,8 | N° 990,00 Ft | (B° 1 237,50 Ft) |
| 43316.368.076 | 368 × 7,6 | N° 1 890,00 Ft | (B° 2 362,50 Ft) |
| 43316.540.076 | 540 × 7,6 | N° 3 990,00 Ft | (B° 4 987,50 Ft) |

| Fehér: | Méret, mm | Nettó ár/100 db | Bruttó ár/100 db |
|---------------|-----------|-----------------|------------------|
| 43315.100.025 | 100 × 2,5 | N° 390,00 Ft | (B° 487,50 Ft) |
| 43315.200.048 | 200 × 4,8 | N° 990,00 Ft | (B° 1 237,50 Ft) |
| 43315.300.048 | 300 × 4,8 | N° 1 190,00 Ft | (B° 1 487,50 Ft) |

LOCTITE 406-OS PILLANATRAGASZTÓ + AJÁNDÉK PENDRIVE

Speciális anyag a nehezen ragasztható műanyagok, gumik (köztük EPDM) és elasztomerek gyors ragasztására

Rögzítési idő: 2–10 mp

Viszkozitás: 20 mPa × s

Üzemi hőmérséklet: -40 °C és +80 °C között

1 kg = bruttó 224 375 Ft

LOCTITE

N° 3 590 Ft
B° 4 487,50 Ft

Vásároljon 4 db Loctite® 406-os pillantragasztót, és ajándékba kap egy pendrive-ot!

90004.406.020



N° 18 990 Ft
B° 23 737,50 Ft

AJÁNDÉK



BRENNENSTUHL KÜLTÉRI KÁBELDOB, 25 M + AJÁNDÉK FÉMDETEKTOR

A szabadban történő használatra is, Garant® SK IP 44.

Acéllemezéből készült dobttest, horganyozva

Extrém teherbírás

Ellenáll az olajnak és a fagynak, -35 °C-ig

Túlhevülés elleni védelem, ellenőrző lámpa túlhevülés vagy túlterhelés esetén.

Gumidugasz, 3 dugaszoló aljzat önzáró fedéllel

Dobátmérő: 290 mm

Z7287.500.009

brennenstuhl

TORK ADVANCED IPARI TÖRLŐKENDŐ

Nagy felszívó képességű törlőkendő

Alkalmos olaj és egyéb ipari szennyeződések eltávolítására

W1, W2 rendszerhez

2 rétegű

Fehér színű, kék csíkokkal

Tiszta Haszon

M8050.130.062

Lapok: 500 db, 23 × 34 cm/db

Tekercs hossza: 170 m

2 tekercs/csomag

N° 2 490,00 Ft (B° 3 112,50 Ft)

M8050.130.060

Lapok: 1 000 db, 34 × 36,9 cm/db

Tekercs hossza: 340 m

N° 6 990,00 Ft (B° 8 737,50 Ft)

N° 2 490 Ft-tól



TORK

ÜZLETEINK:

1139 Budapest, Váci út 85. · 1117 Budapest, Hunyadi János út 3. · 3508 Miskolc, Csaba vezér út 51.
7630 Pécs, Kocsz út 123. · 5000 Szolnok, Tószegi út 47. · 9024 Győr, Lajta út 34.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: 06 40 322 679 (FAB-ORY)

ÉRVÉNYES 2011 MÁRCIUS 1-TŐL MÁRCIUS 31-IG, VAGY A KÉSZLET EREJÉIG

Az árak 1 darabra értendők.

Ár / tipográfiai hibákért a felelősséget nem vállaljuk.

24 órás házhozszállítás, részletekről érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon!

50 000 féle kötélem, 25 000 féle szerszám és ipari segédanyag.

WESTWARD SZIGETELT FOGÓ KÉSZLET, 4 DARABOS

200 mm kombinált fogó
150 mm blankoló fogó
200 mm ferde élű csípőfogó
200 mm hosszú orrú fogó

W6240.000.005



N° 13 990 Ft
B° 17 487,50 Ft

WESTWARD SZIGETELT FOGÓ ÉS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET, 7 DARABOS

7 darabos készlet, tokban
200 mm kombinált fogó
250 mm vízpumpa fogó
200 mm ferde élű csípőfogó
200 mm hosszú orrú fogó
5/32 × 100 mm lapos csavarhúzó
1/4 × 150 mm lapos csavarhúzó
2 × 100 mm Phillips csavarhúzó

W6240.000.010

N° 16 990 Ft
B° 21 237,50 Ft



WESTWARD

WESTWARD SZIGETELT FOGÓ ÉS CSAVARHÚZÓ KÉSZLET, 10 DARABOS

10 darabos készlet, tokban
200 mm kombinált fogó
150 mm blankoló fogó
200 mm ferde élű csípőfogó
200 mm hosszú orrú fogó
250 mm vízpumpa fogó
7/32 × 125 mm lapos csavarhúzó
1/4 × 150 mm lapos csavarhúzó
1 × 80 mm Phillips csavarhúzó
2 × 100 mm Phillips csavarhúzó
3 × 150 mm Phillips csavarhúzó

W6240.000.015

N° 23 990 Ft
B° 29 987,50 Ft

