

Trhací nýty a nýťovací matice

OMNI | Trhací nýty

34110	ø 2,4 - 6,4 mm	DH	Hliník Ocel
34113	ø 3,2 - 5,0 mm	LDH	Hliník Ocel
34120	ø 3,0 - 5,0 mm	CSH	Hliník Ocel
34190	ø 3,0 - 5,0 mm	DH	Hliník Nerezová ocel
34200	ø 3,0 - 5,0 mm	CSH	Hliník Nerezová ocel
33190	ø 3,2 - 4,8 mm	DH	Hliník Hliník
34130	ø 3,0 - 6,4 mm	DH	Ocel Ocel
34140	ø 3,0 - 5,0 mm	CSH	Ocel Ocel
34180	ø 3,0 - 5,0 mm	DH	Nerezová ocel Nerezová ocel
34184	ø 4,0 - 4,8 mm	CSH	Nerezová ocel Nerezová ocel
34186	ø 3,0 - 4,8 mm	DH	Nerezová ocel Nerezová ocel
34150	ø 3,0 - 4,0 mm	DH	Měď Ocel
34310	ø 3,0 - 4,0 mm	DH	Hliník (černý) Ocel

PLUS | Trhací nýty

32440	ø 3,2 - 4,8 mm	DH	Hliník Hliník
32400	ø 3,0 - 5,0 mm	DH	Hliník Ocel
32500	ø 5,0 mm	LDH	Hliník Ocel
32200	ø 3,2 - 4,8 mm	DH	Ocel Ocel
32635	ø 4,8 - 6,4 mm	DH	Ocel Ocel
32642	ø 6,4 mm	CSH	Ocel Ocel

MULTI | Trhací nýty

34125	ø 3,2 - 4,8 mm	DH	Hliník Ocel
34126	ø 3,2 - 4,8 mm	LDH	Hliník Ocel

SIGMA | Trhací nýty

33610	ø 3,2 - 6,4 mm	DH	Hliník Ocel
33620	ø 3,2 - 4,8 mm	CSH	Hliník Ocel
33650	ø 3,2 - 4,8 mm	DH	Hliník Nerezová ocel
33600	ø 3,2 - 4,8 mm	DH	Hliník Hliník
33695	ø 4,0 - 4,8 mm	DH	Ocel Ocel
33670	ø 3,2 - 4,8 mm	DH	Nerezová ocel Nerezová ocel

EXPO | Trhací nýty

33410	ø 3,2 - 4,8 mm	DH	Hliník Ocel
-------	----------------	----	----------------

TRIPO | Trhací nýty

34121	ø 4,0 - 4,8 mm	DH	Hliník Hliník
-------	----------------	----	------------------

HAMMER | Trhací nýty

34122	ø 4,8 mm	ELH	Hliník Nerezová ocel
-------	----------	-----	-------------------------

Ocel | Nýťovací matice/Šroub

69135	M3 - M12	CH	Otevřený typ
69155	M3 - M12	CSH	Otevřený typ
69170	M4 - M10	CH	Otevřený typ
69435	M3 - M10	RCSH	Otevřený typ
69450	M3 - M10	RCSH	Otevřený typ
69190	M3 - M10	CH	Zavřený typ
69195	M3 - M12	CSH	Zavřený typ
69975	M4 - M8	CH	Šroub

Nerezová ocel | Nýťovací matice

69025	M4 - M10	CH	Otevřený typ
69045	M4 - M10	CSH	Otevřený typ
69440	M4 - M10	RCSH	Otevřený typ

Hliník | Nýťovací matice

69315	M3 - M12	CH	Otevřený typ
69335	M3 - M12	CSH	Otevřený typ
69355	M3 - M10	CH	Zavřený typ

DH	=	Půlkulatá hlava
LDH	=	Velká hlava
ELH	=	Extra velká hlava
CSH	=	Zápustná hlava
RCSH	=	Snížená zápustná hlava
CH	=	Vypouklá hlava





F 150 B Obj. č. 35145.150.001



Výkon: \varnothing 2,4 - 5,0 mm
Profesionální nýtovací nástroj pro malé a lehké spojovací práce. Vybavený vypínací pružinou.



F 260 Obj. č. 35145.260.001



Výkon: \varnothing 3,0 - 6,4 mm
Výkonná dlouhoramenná nýtovačka s nastavitelnou přední objímkou s možností nastavení bodu lomu do nejideálnější pozice.



F 360 Obj. č. 69685.360.001



Výkon: M3 - M6
Profesionální manuální nástroj pro osazení nýtových matic a šroubů. Vybavený nastavovacím mechanismem úhozu a rychloupínacím trnovým systémem.



F 510 Obj. č. 69685.510.001



Výkon: M5 - M10
Výkonný nástroj pro osazení slepých nýtovacích matic a šroubů, vybavený rychloupínacím trnovým systémem a nastavovacím mechanismem úhozu, který zajišťuje, že se každá nýtovací matice a šroub osadí stejnou svěrnou silou.



F 511 Obj. č. 69685.511.001



Výkon: M5 - M10
Výkonný nástroj pro osazení nýtovacích matic a šroubů, vybavený rychloupínacím trnovým systémem a nastavovacím mechanismem úhozu, který zajišťuje, že se každá nýtovací matice a šroub osadí stejnou svěrnou silou. Rychloupínací vřeteno umožňuje rychlou instalaci.



F 612 Obj. č. 69685.612.001



Výkon: M6 - M12
Výkonný kompaktní nástroj pro nýtovací matice se zabudovaným rohatkovým klíčem. Speciálně vytvořený pro umístění nýtovacích matic velkých rozměrů do malých prostorů. Vybavený ideálním nastavovacím mechanismem úhozu a rychloupínacím trnovým systémem.



FEZ 12 Obj. č. 69685.012.001



Výkon: M5 - M12
Unikátní manuální nástroj se zabudovaným přenosem výkonu pro osazení nýtovacích matic velkých rozměrů s minimálním úsilím. Vybavený nastavovacím mechanismem úhozu a rychloupínacím trnovým systémem.



FEZ 1000 Obj. č. 35760.100.001



Výkon: \varnothing 3,0 - 5,0 mm
Nová generace hydraulických/pneumatických nástrojů pro nýtování s extrakcí, sběračem trnů a závěsnou konzolou.



FEZ 2000 Obj. č. 35760.200.001



Výkon: \varnothing 4,0 - 6,4 mm
Nová generace hydraulických/pneumatických nástrojů pro nýtování s extrakcí, sběračem trnů a závěsnou konzolou.