

LETNÍ AKCE

PLATNÉ OD 1. 6. DO 31. 8. 2010 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.

ČERVEN – SRPEN



~~1 069 Kč~~
259 Kč

WD-40 UNIVERZÁLNÍ MAZIVO

Chrání, čistí a promazává.
450 ml s permanentně připevněným aplikátorem.
Plážový stan při zakoupení 24 kusů zdarma.

B0400.001.850



~~167 Kč~~
149 Kč



BOSCH MĚŘIČ VZDÁLENOSTÍ DLE 40

Profesionální laserový měřič vzdáleností.
Rozměry: 100 × 58 × 32 mm.
Měření od přední / zadní referenční roviny.
Měření objemu.
Měřicí rozsah 0,05–40 m.
Přesnost měření ± 1,5 mm.
Nejnižší měrná jednotka 1 mm.
Třída laseru 2.
Typ laseru 635nm, <1 mW.

B4910.000.025



~~2 742 Kč~~
2 492 Kč



STAHOVACÍ PÁSY

Stahovací pásy z polyesterového lana pro těžké náklady.
Vhodné pro silniční/železniční/vodní/leteckou dopravu.
Délka: 9 m s otevřenými a uzavřenými háky.
Splňuje evropské standardy.
EU norma: EN 12195-2LC 2500 daN

16950.000.010 – otevřené háky

16950.000.005 – uzavřené háky



FABORY NÝTOVACÍ SADA

69670.150.001 – F150: Sada v hliníkovém kufříku. Nýtovací nástroj na trhací nýty s 8 velikostmi nýtů od Ø 3,2 mm do Ø 4,8 mm pro drobnější lehkou montážní práci.

69670.360.001 – F360: Sada v hliníkovém kufříku. Robustní ruční nástroj pro nýtovací matice a nýtovací šrouby – 6 velikostí nýtovacím matic M4, M5 a M6.

Limitované množství s autem na dálkové ovládání zdarma!

AUTO NA
DÁLKOVÉ
OVLÁDÁNÍ
ZDARMA!



~~2 976 Kč~~
2 365 Kč



~~1 441 Kč~~
1 145 Kč

KABELOVÝ BUBEN 25 M GARANT S

Kabelový buben 25 m Garant S s kabelem 2,5 mm².
Kabel: 25 m AT-N07V3V3-F 3G2,5 K35; barva kabelu oranžová, s extrémní odolností proti mechanickému zatížení, olejům a mrazu.
Zásuvka: 4x 230 V se samozavíracími víčky.
Krytí: IP44 – pro krátkodobé použití ve venkovních prostorech.
Ø bubnu: 290 mm.
Materiál bubnu: pozinkovaný plech s ochranou proti korozi.
Díky vysoké odolnosti vhodné pro použití na stavbách a v provozech.

Z7287.500.200

brennenstuhl

~~2 164 Kč~~
1 716 Kč



~~190 Kč~~
75 Kč

VARTA BATERIE

Baterie LONGLIFE EXTRA MIGNON v blistru.
Tužkové alkalické baterie pro každý den.
Dlouhotrvající energie.
10 kusů

Z7287.500.205



~~158 Kč~~
83 Kč

NORTH OCHRANNÉ BRÝLE TACTILE T2400

Ultralehké ochranné brýle s perfektně tvarovanými polycarbonatovými čočkami.
Podložky jsou opatřeny měkkým materiálem, který zajišťuje maximum komfortu a pohodlí.

V8108.001.880 – čiré
V8108.001.885 – kouřové
V8108.001.890 – outdoorové

NORTH

RAPID ELEKTRICKÁ SEŠÍVAČKA

Výkonná elektronická sešivací pistole pro truhláře a dekoratéry.
Aplikace: polstrování nábytku, dekorace, izolace, panely, truhlářství.
Funguje bez zpětného odrazu, ergonomický design.
Univerzální zásobník pro 8–20 mm sponky a 15–20 mm pružinky bez resetování.
Dodáváno s 3,5 m kabelem.
Excelentní sešivací výkon na tvrdém i měkkém dřevu.

A8160.005.005

**SKVĚLÁ
CENA!**



VARTA



~~817 Kč~~
590 Kč

WERA SADA BITŮ

Sada nerezových bitů s adaptérem Rapidaptor.
Obsah:
2x PH 1; 2x PH 2; 1x PH 3;
pro šrouby s vnitřním šestihranem 2,5; 3; 4; 5.

81570.071.112

OPTIMA LAMELOVÉ BRUSNÉ KOTOUČE NA OCEL A NEREZ

Lamelové brusné kotouče OPTIMAprofi na ocel a nerez. Díky plošnému radiálnímu uspořádání brusných lamel z tkaniny docílují oproti jiným nástrojům i několikanásobného výkonu. Profesionální nástroj pro náročné brusné práce, pro broušení ploch nebo hran, ideálně také k obrábění svarů. Složeny z lamel (polyester/bavlna) se zirkonkorundovým zrnem uložených rovnoměrně na nosičích z umělé pryskyřice. Vyztužené skelným vláknem.

Q1035.115.040	115 × 22,2 mm	42 Kč (57 Kč)
Q1035.115.060	115 × 22,2 mm	42 Kč (57 Kč)
Q1035.125.040	125 × 22,2 mm	52 Kč (69 Kč)
Q1035.125.060	125 × 22,2 mm	52 Kč (69 Kč)
Q1035.150.040	150 × 22,2 mm	72 Kč (95 Kč)
Q1035.150.060	150 × 22,2 mm	72 Kč (95 Kč)

OPTIMA
profi



Již od
42 Kč

BAHCO

BAHCO SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 330

- 12 ks 3/8" nástrčných klíčů Dynamic-Drive 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm.
- 2 ks 3/8" nástavce 75 mm / 3" & 150 mm / 6".
- 1 ks 3/8" kardanový kloub.
- 1 ks 3/8" × 1/4" držák bitů.
- 2 ks 3/8" nástrčný klíč na zapalovací svíčky, šestihran mm (5/8"), 21 mm (13/16").
- 1 ks 1/4" prodlužovací dvousložková rukojeť.
- 1 ks 1/4" × 1/4" držák bitů.
- 3 ks 1/4" bity ploché 4; 5,5; 7 mm.
- 4 ks 1/4" bity Phillips PH 1, 2, 3, 4.
- 6 ks 1/4" bity šestihrané 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm.
- 1 ks 3/8" ráčna s dvousložkovou rukojetí, 60 zubů.

Z7487.002.085

1 320 Kč



BOSCH ŠROUBOVÁK GSR 14,4 V-LI PROFESSIONAL

Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 14,4 V-LI. Vytvravec 14,4 V: 210 šroubů na jedno nabití akumulátoru. Životnost delší o 400 % a nepřekonatelná kapacita akumulátoru. Mimořádně robustní: plně funkční i po pádu na beton ze 2 m díky pružnému krytu z materiálu Dura Shield. Krouticí moment, max. (tuhý šroubový spoj): 50 Nm. Krouticí moment, max. (měkký šroubový spoj): 22 Nm. Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2.stupeň): 0-450 / 1.450 min⁻¹. Typ akumulátoru: Lithium-iontový. Upínací rozsah sklíčidla, min./max.: 1,5 / 13 mm. Hmotnost včetně akumulátoru: 1,7 kg. Doba nabíjení, cca.: 30 min. Stupně kroutících momentů. 20+1. Rozměry: 225 × 238 mm. Max. Ø vrtání do dřeva: 32 mm. Max. Ø vrtání do oceli: 13 mm. Max. Ø šroubování: 7 mm.

L-Boxx + druhý L-Boxx + příslušenství v ceně 4 000 Kč:

- 24 dílná sada šroubovacích bitů
- 15 dílná sada vrtáků do dřeva
- 5 dílná sada nástčných klíčů
- Univerzální držák

B4999.000.667



BOSCH



WESTWARD

Od
140 Kč

CELOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA



WESTWARD STAVITELNÝ KLÍČ

Kvalita za dobrou cenu. Celoživotní záruka. Chromováno, měkká rukojeť. Rozsahy čelistí: 13-24-28-33 mm. Cena za kus.

W6115.000.005	stavitelný klíč 100 mm	140 Kč (362 Kč)
W6115.000.010	stavitelný klíč 200 mm	146 Kč (384 Kč)
W6115.000.015	stavitelný klíč 250 mm	155 Kč (447 Kč)
W6115.000.020	stavitelný klíč 300 mm	174 Kč (535 Kč)



8 408 Kč

PLATNÉ OD 1. 6. DO 31. 8. 2010 NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB.

Ceny jsou bez DPH. Tiskové chyby vyhrazeny.

Seznam našich prodejen naleznete na www.fabory.cz

**VŠECHNY PRODUKTY JSOU DOSTUPNÉ
TAKÉ V NAŠEM INTERNETOVÉM OBCHODĚ.**



ABA SADA SVOREK

Výběr 40 svorek a šroubováku
v plastové obalu.
Batož zdarma ke každé sadě!

Z7287.002.650

**BATOŽ
ZDARMA!**

885 Kč



FABORY
MASTERS IN FASTENERS

FABORY UNIVERZÁLNÍ PÁSKA 3 KS

Nová profesionální univerzální páska.
Lze roztrhnout rukou, silně fixující (i pro kámen či beton).
Celková tloušťka 190 µm, aplikační teplota od -10° do 75 °C.
Délka: 50 m/role, šířka: 48 mm.
Nyní 3 role za skvělou cenu!

Z7287.002.660

BAHCO



**PRŮCHOZÍ
SYSTEM!**

1 145 Kč

TRHÁK

BAHCO SADA NÁŘADÍ 1/2" S RÁČNOU

System Go-Thru umožňuje dobrou dosažitelnost
v omezeném prostoru a práci s dlouhými šrouby.

Obsah: 14 kusů

12 ks průchozí nástrčkové klíče o rozměrech: 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm;

1 ks průchozí ráčna s 72 zuby / 5° úhel
a dvousložková rukojeť;

1 ks průchozí nástavec, 75 mm.

Sada v odolném pouzdře.

Z7087.020.001



BAHCO SADA KLEŠTÍ

Sada kleští v pouzdře.

Obsah:

1x kleště se špičatými čelistmi 200 mm;

1x stavitelné kleště 250 mm;

1x boční štípací kleště 180 mm;

1x kombinované kleště 180 mm.

Z7487.002.485

BAHCO

795 Kč