

PROMOTIE DE VARA

OFERTA VALABILA IN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL,
IN PERIOADA 1/6/2010-31/8/2010.

IUNIE - AUGUST



444 ron

CADOU
UN TRICOU
POLO



 **BOSCH**

BOSCH POLIZOR UNGHIULAR GWS 22 - 230 JH + GRATUIT POLIZOR UNGHIULAR GWS 6-115

Putere nominala 2.200 W, diametru discuri 230 mm
Arbore de șlefuit M 14
Bobinajele blindate protejează motorul de pulberea
de polizare ascuțită și asigură o durabilitate ridicată
Rulmenții cu bile, dublu etanșati și angrenajul deosebit
de robust garantează o durată de exploatare
înelungată
Piulița cu strângere rapidă SDS este disponibilă
ca accesoriu

B4999.500.230

BOSCH ȘURUBELNIȚĂ BASIC DUTY GSR 12-2 + GRATUIT SET 25 BIȚI

Auto-Lock pentru schimbarea accesoriilor rapid, cu o singură mână
2 trepte de viteză
Moment de torsiune maxim (înșurubare dură) 27 Nm
Moment de torsiune maxim (înșurubare moale) 11 Nm
Capacitate acumulator 1.5 Ah
Diam. maxim șuruburi 7 mm
1 încărcător și 2 acumulatori

B4999.500.275

DREUMEX SPECIAL PASTĂ CURĂȚARE

Pastă curățare profesională a mâinilor, PH-neutru
Eficientă în curățarea murdăriei industriale de tipul
lubrifianți, motorină, lichid de frână, ciment, rugină etc.
Nu conține solvenți
Se folosește cu apă
Testată și recomandată dermatologic
Cutie 550 g

D0003.000.550

17ron
11,99ron

 **DREUMEX**



CEL MAI
VÂNDUT
PRODUS

599 ron

 **BOSCH**

WD-40 SPRAY UNIVERSAL

Curăță, lubrifică și protejează
Aplicator atașat
Tub aerosol 450 ml

La achiziționarea unui set de 24 bucăți,
primiți CADOU UN CORT DE PLAJĂ!

B0400.001.850



GRATUIT
UN CORT
DE PLAJĂ!

29,25ron
14,99ron



FABORY SETURI POP-NITURI ȘI PIULIȚE NITUIBILE

Set în cutie de aluminiu care conține și **UN CADOU SURPRIZĂ**:
69670.150.001 – F150: Sculă pop-nituri pentru asamblări medii.
8 dimensiuni pop-nituri de la Ø 3,2 mm
la Ø 4,8 mm

69670.360.001 – F360: Sculă robustă pentru piulițe nituibile.
Conține 6 mărimi de piulițe nituibile
Cadoul se oferă în limita stocului disponibil!

FABORY
MASTERS IN FASTENERS

**CADOU
SURPRIZĂ!**



506,09 ron
219 ron

129 ron



BRENNENSTUHL LAMPĂ FĂRĂ FIR

brennenstuhl

Lampă compactă, fără fir
Oferă luminozitatea unui bec de 40 W
Autonomie 4-5 ore
Conține acumulator Ni-MH și încărcător
Prevăzută cu suport din plastic și locaș
pentru agățare perete
Dispune de o parte magnetică, specială
pentru fixare pe suprafețe metalice

B6199.175.340

111 ron



NORTH OCHELARI DE PROTECȚIE

Ochelari de protecție lejeri, dar rezistenți
Lentile din policarbonat

V8108.001.880 – transparenți – 6,99 ron
V8108.001.885 – fumurii – 8,99 ron
V8108.001.890 – outdoor – 8,99 ron

NORTH

Începând de la
6,99 ron



VARTA SET BATERII

Baterii alcaline standard
10x AA LONGLIFE EXTRA MIGNON
Set 10 bucăți

Z7287.500.205

VARTA

11,99 ron



112 ron
89 ron

LOCTITE 243 ADEZIV BLOCARE FILETE

Asigură și etanșează toate organele de asamblare filetate, din orice metal
Împiedică slăbirea pieselor expuse la vibrații
Permite demontarea cu scule de mână pentru întreținere
Pentru o utilizare eficientă se folosește împreună cu un degresant
universal de tipul MOTIP spray tehnic etc.
Ambalaj 50 ml

90002.243.050

LOCTITE



20,70 ron
11,99 ron

MOTIP

MOTIP SPRAY TEHNIC

Curățare contacte
Degresare
Necorosiv, nu lasă reziduuri
Prevăzut cu dispozitiv ghidaj pentru utilizarea în spații înguste
Tub aerosol 400 ml

90980.000.569





209 ron

BAHCO SET TUBULARE 330

Conține 12 bucăți chei tubulare hexagonale: adaptor 3/8"

Dynamic-Drive: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm

2 bucăți prelungitoare: 75 mm & 150 mm

1 bucată adaptor cardanic 3/8"

1 bucată adaptor biți 3/8" x 1/4"

2 bucăți chei tubulare hexagonale de bujii: 16 mm & 21 mm

1 bucată adaptor șurubelniță cu mâner cauciucat

1 bucată adaptor biți 1/4" x 1/4"

3 bucăți biți lați 1/4": 4, 5.5, 7 mm

4 bucăți biți cruce Phillips 1/4": PH 1, 2, 3, 4

6 bucăți biți hexagonali 1/4": 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm

1 bucată clichet 3/8", 60 dinți, mâner cauciucat

Z7487.002.085



WESTWARD CHEI REGLABILE

Calitate excelentă la un preț foarte bun
Chei cromate cu mâner special, cauciucat
Vă oferim 4 dimensiuni cu deschideri de:
1/2 = 13 mm, 15/16 = 24 mm,
1.1/8 = 29 mm, 1.5/16 = 40 mm

W6115.000.005 – cheie reglabilă 4 – 17,99 ron (62 ron)

W6115.000.010 – cheie reglabilă 6 – 19,99 ron (66 ron)

W6115.000.015 – cheie reglabilă 8 – 22,99 ron (76 ron)

W6115.000.020 – cheie reglabilă 10 – 26,99 ron (91 ron)

FABORY SET ȘAIBE SIGURANȚĂ

Șaibe siguranță alezaj conform DIN 471 și arbore conform DIN 472

Oțel

Conținut:

Ø 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16

Cutie 326 bucăți

41000.000.156



152 ron
33 ron

FABORY SET ȘTIFTURI PARALELE

Știfturi paralele – întărite și rectificat conform DIN 6325

Duritate oțel 60 ±2 HRC

Conținut:

2x10 -x12 -x14 -x20 -x28 / 3x14 -x20 -x24 -x32 -x40 /

4x20x32 -x40 / 5x20 -x32 -x40 / 6x28 -x40

Cutie 187 buc.

41000.000.115



236 ron
44 ron

FABORY SET ARCURI

Arcuri de compresie conform DIN 2095 și arcuri de tensionare conform DIN 2097

Oțel zincat

Conținut:

0,5x3,5x15 -x20 / 0,5x4,5x12 / 0,5x6,5x20 -x25

-x35 / 0,8x5,7x25 / 0,8x6,7x25 -x30 / 0,8x7,7x30

/ 1x6x25 -x30 / 1x8x25 -x35 / 1x10x25 -x35 /

1x10x40 -x60 / 1,5x10x35

Cutie 251 bucăți

41000.000.250



236 ron
55 ron

PREȚ
EXCEPȚIONAL

OPTIMA DISCURI ABRAZIVE

Discuri abrazive, lamelare OPTIMAprofi pentru oțel și oțel inox

Se poate folosi pentru diferite suprafețe din metal

Spre deosebire de alte discuri abrazive au un randament mai bun datorită lamelor dispuse radial pe disc

Discuri profesionale pentru polizarea suprafețelor plane sau cotite, ideal și pentru eliminarea defectelor de sudură

Realizate din lamelare din bumbac și poliester, suprafață abrazivă compusă din granule de alumina zirconiu îmbinate cu rășină sintetică

Întărite cu fibră de sticlă

Q1035.115.040 115 x 22,2 mm 4,55 ron

Q1035.115.060 115 x 22,2 mm 4,55 ron

Q1035.125.040 125 x 22,2 mm 5,33 ron

Q1035.125.060 125 x 22,2 mm 5,33 ron

Q1035.150.040 150 x 22,2 mm 7,55 ron

Q1035.150.060 150 x 22,2 mm 7,55 ron

OPTIMA[®]
profi



Începând de la
17,99 ron

Începând de la
4,55 ron



WESTWARD

Sediul central, Serviciu Clienți și magazin
S.C. Fabory S.R.L.; Str. Nicolae Titulescu nr. 2, 500010 Brașov; Tel.: +40 368 442 082; Fax: +40 368 442 081
www.fabory.ro

Magazin Fabory Cluj-Napoca
B-dul Muncii nr. 221; 400641 Cluj-Napoca; Tel.: +40 264 415 661; Fax: +40 264 415 176

Magazin Fabory Timișoara
Calea Stan Vidrighin nr. 20; 300693 Timișoara; Tel.: +40 356 715 914; Fax: +40 356 715 913

OFERTĂ VALABILĂ ÎN LIMITA STOCULUI DISPONIBIL, ÎN PERIOADA 1/6/2010-31/8/2010.

Prețurile nu includ T.V.A. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar.
Găsiți adresa celui mai apropiat magazin FABORY dacă accesați www.fabory.ro

PRODUSELE DIN PROMOȚIE SUNT DISPONIBILE ȘI ÎN MAGAZINUL ONLINE.



9,99 ron/
set 12 buc.

FABORY
MASTERS IN FASTENERS

FABORY SET MĂNUȘI

Mănuși din bumbac
Prevăzute la partea interioară cu grip
cauciucat
Lejere și ergonomice

Y0281.001.770

FABORY
MASTERS IN FASTENERS

24,99 ron



FABORY BANDĂ UNIVERSALĂ

Fabory vă oferă ca noutate, în plus față de banda țesută, banda universală

Ușor de întins, fixare puternică, inclusiv pe piatră și ciment
Grosime totală 190 μm, rezistență la temperaturi între -10° și 75 °C
Dimensiuni per rolă: lungime 50 m și lățime 48 mm

**ACUM 3 ROLE BANDĂ UNIVERSALĂ, PROFESIONALĂ
LA UN SUPER PREȚ!**

Z7287.002.660

BAHCO

LOCAȘ
INTERIOR DE
CONECTARE!

225 ron
189 ron



BAHCO SET TUBULARE S140 T

Cutie ergonomică și foarte rezistentă
Sistemul Go-Thru permite o accesibilitate ridicată în
spații înguste și pentru șuruburi lungi

Conține 14 piese:

12 chei tubulare Pass-through: 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm

1 clichet cu cap flexibil Pass-through

72 dinți la unghi de 5° și mâner cauciucat

1 prelungitor Pass-Through, lungime 75 mm

Z7087.020.001

SUPER
OFERTĂ!



BAHCO SET CLEȘTI

Set clești în husă ergonomică

Conținut:

1x clește cu vârf ascuțit 200 mm

1x cleste instalații 250 mm

1x clește de tăiere 180 mm

1x patent cu tăiere 180 mm

Z7487.002.485

BAHCO

119 ron