

# OFERTĂ SPECIALĂ CU OCAZIA CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOTBAL

VIZITAȚI MAGAZINELE NOASTRE, ACUMULAȚI PUNCTE  
ȘI FABORY VĂ ÎNDEPLINEȘTE VISUL UNEI VACANȚE PENTRU 2 PERSOANE.



Ofertă valabilă pentru comenzi din  
OFERTA SPECIALĂ CAMPIONATUL  
MONDIAL DE FOTBAL sau PROMOȚIA  
ACTUALĂ în oricare dintre magazinele  
Fabory din România, în valoare  
de minim 133 ron fără T.V.A.

## BURGHIE HSSG SET 25 BUC.

Burghie polizate, de dreapta, cf. DIN 338-RN (cod U0001). Cutie din metal cu 25 burghie.  
Diametre:  $\varnothing$  1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm.

U0096.002.795

## BURGHIE HSS-ECO SET 19 BUC.

Burghie de dreapta, HSS-ECO conținut cobalt 2%, polizate, cf. DIN 338-RW (cod U0002). Cutie din metal cu 19 burghie. Diametre:  $\varnothing$  1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm.

U0096.001.835



69 ron

## BURGHIE HSSG SET 19 BUC.

Burghie polizate, de dreapta, cf. DIN 338-RN (cod U0001). Cutie din metal cu 19 burghie.  
Diametre:  $\varnothing$  1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm.

U0096.002.790



133 ron



99 ron



199 ron

## BURGHIE HSS-ECO SET 25 BUC.

Burghie de dreapta, HSS-ECO conținut cobalt 2%, polizate, cf. DIN 338-RW (cod U0002). Cutie din metal cu 19 burghie. Diametre:  $\varnothing$  1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm.

U0096.001.840

**OFERTĂ DE PREȚ VALABILĂ ÎN LIMITA  
STOCULUI DISPONIBIL, ÎN PERIOADA  
01. 05 – 31. 08. 2010**

Prețurile nu conțin T.V.A. Nu ne asumăm răspunderea pentru eventualele greșeli de tipar. Se obțin puncte pentru produsele achiziționate exclusiv în magazinele Fabory din România.

**TOATE PRODUSELE DIN OFERTELE  
SPECIALE ȘI PROMOTIILE FABORY  
SUNT DISPONIBILE ȘI ÎN MAGAZINUL  
ONLINE.**

### BURGHIE HSSG SET 170 BUC.

Burghie polizate, de dreapta, cf. DIN 338-RN (cod U0001). Cutie din metal cu 170 burghie. Diametre:  $\varnothing$  1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm.

U0097.001.780



**399 ron**



### BURGHIE DEBAVURATOARE 6 BUC.

Set debavuratoare cf. DIN 335 C HSS 90°. Cutie metal. Diametre:  $\varnothing$  6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (lungime tijă  $\varnothing$  10 mm) - 20,5 mm.

U6337.001.770



**199 ron**



### BURGHIE HSS-ECO SET 170 BUC.

Burghie de dreapta, HSS-ECO conținut cobalt 2%, polizate, cf. DIN 338-RW (cod U0002). Cutie din metal cu 170 burghie. Diametre:  $\varnothing$  1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm.

U0097.001.785



**799 ron**



### SET TAROZI, FILIERE ȘI BURGHIE

Set cf. ISO 529 B, M3-10 / 2,5 mm - 8,5 mm. Cutie plastic. Conține: tarozi și filiere: M3-4-5-6-8-10; burghie HSSG: 2,5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5.

U1495.080.501



**299 ron**



### SET TAROZI MAȘINI-UNELTE forma B/AZ

Set tarozi masini-unelte cf. ISO 529, M3-12, forma B-AZ. Cutie plastic. Conține: M3-4-5-6-8-10-12.

U1496.080.900



**149 ron**



### SET TAROZI MAȘINI-UNELTE forma B

Set mașini-unelte cf. ISO 529, M3-12, forma B. Cutie plastic. Conține: M3-4-5-6-8-10-12.

U1496.080.500



**139 ron**



**399 ron**



### SET BURGHIE FILETARE HSSE

Set burghie filetare HSSE. Cutie plastic. Conține: M3-4-5-6-8-10-12.

U1493.004.783

### SET TAROZI MANUALI

Set cf. DIN 352, M3-M12. Cutie plastic. Conține: tarozi manuali: M3-4-5-6-8-10-12 și port-tarod: No. 1.1/2.

U1485.002.201



**199 ron**



**399 ron**



### SET FREZE

Set 7 buc. Cutie plastic. Adâncime: 30 mm. Conține: 12, 14, 16, 18, 20 și 22 mm și știft centrare.

U0087.001.770