

# Blindklinknagels en blindklinkmoeren

## OMNI | Blindklinknagels

34110	ø 2,4 - 6,4 mm	DH	Alu./Staal
34113	ø 3,2 - 5,0 mm	LDH	Alu./Staal
34120	ø 3,0 - 5,0 mm	CSH	Alu./Staal
34190	ø 3,0 - 5,0 mm	DH	Alu./RVS
34200	ø 3,0 - 5,0 mm	CSH	Alu./RVS
33190	ø 3,2 - 4,8 mm	DH	Alu./Alu.
34130	ø 3,0 - 6,4 mm	DH	Staal/Staal
34140	ø 3,0 - 5,0 mm	CSH	Staal/Staal
34180	ø 3,0 - 5,0 mm	DH	RVS/RVS
34184	ø 4,0 - 4,8 mm	CSH	RVS/RVS
34186	ø 3,0 - 4,8 mm	DH	RVS/RVS
34150	ø 3,0 - 4,0 mm	DH	Koper/Staal
34310	ø 3,0 - 4,0 mm	DH	Alu. (zwart)/Staal

## PLUS | Blindklinknagels

32440	ø 3,2 - 4,8 mm	DH	Alu./Alu.
32400	ø 3,0 - 5,0 mm	DH	Alu./Staal
32500	ø 5,0 mm	LDH	Alu./Staal
32200	ø 3,2 - 4,8 mm	DH	Staal/Staal
32635	ø 4,8 - 6,4 mm	DH	Staal/Staal
32642	ø 6,4 mm	CSH	Staal/Staal

## MULTI | Blindklinknagels

34125	ø 3,2 - 4,8 mm	DH	Alu./Staal
34126	ø 3,2 - 4,8 mm	LDH	Alu./Staal

## SIGMA | Blindklinknagels

33610	ø 3,2 - 6,4 mm	DH	Alu./Staal
33620	ø 3,2 - 4,8 mm	CSH	Alu./Staal
33650	ø 3,2 - 4,8 mm	DH	Alu./RVS
33600	ø 3,2 - 4,8 mm	DH	Alu./Alu.
33695	ø 4,0 - 4,8 mm	DH	Staal/Staal
33670	ø 3,2 - 4,8 mm	DH	RVS/RVS

## EXPO | Blindklinknagels

33410	ø 3,2 - 4,8 mm	DH	Alu./Staal
-------	----------------	----	------------

## TRIPO | Blindklinknagels

34121	ø 4,0 - 4,8 mm	DH	Alu./Alu.
-------	----------------	----	-----------

## HAMMER | Blindklinknagels

34122	ø 4,8 mm	ELH	Alu./RVS
-------	----------	-----	----------

## Staal | Blindklinkmoeren/-schroeven

69135	M3 - M12	CH	Open
69155	M3 - M12	CSH	Open
69170	M4 - M10	CH	Open
69435	M3 - M10	RCSH	Open
69450	M3 - M10	RCSH	Open
69190	M3 - M10	CH	Gesloten uiteinde
69195	M3 - M12	CSH	Gesloten uiteinde
69975	M4 - M8	CH	Schroef

## RVS | Blindklinkmoeren

69025	M4 - M10	CH	Open
69045	M4 - M10	CSH	Open
69440	M4 - M10	RCSH	Open

## Aluminium | Blindklinkmoeren

69315	M3 - M12	CH	Open
69335	M3 - M12	CSH	Open
69355	M3 - M10	CH	Gesloten uiteinde

DH	=	Platbolkop
LDH	=	Grote platbolkop
ELH	=	Extra grote platbolkop
CSH	=	Verzonken kop
RCSH	=	Gereduceerde verzonken kop
CH	=	Cilindervormige kop





**F 150 B** Code nr. 35145.150.001



Capaciteit:  $\varnothing$  2,4 - 5,0 mm  
 Professioneel blindklinkgereedschap voor licht montagewerk. Uitgerust met een openingsveer.



**F 260** Code nr. 35145.260.001



Capaciteit:  $\varnothing$  3,0 - 6,4 mm  
 Langarmige klinker voor zwaar gebruik, met instelbare neusstukhouder, waardoor het breekpunt in de meest ideale stand ingesteld kan worden.



**F 360** Code nr. 69685.360.001



Capaciteit: M3 - M6  
 Professioneel handgereedschap om blindklinkmoeren en -schroeven te plaatsen. Uitgerust met een inrichting om de slaglengte in te stellen en een snelwisselsysteem.



**F 510** Code nr. 69685.510.001



Capaciteit: M5 - M10  
 Krachtig gereedschap om blindklinkmoeren en -schroeven te plaatsen, uitgerust met zowel een inrichting om de slaglengte in te stellen, waardoor elke blindklinkmoer en -schroef met dezelfde klemkracht geplaatst wordt, als een snelwisselsysteem voor de draadstiften.



**F 511** Code nr. 69685.511.001



Capaciteit: M5 - M10  
 Krachtig gereedschap om blindklinkmoeren en -schroeven te plaatsen, uitgerust met zowel een inrichting om de slaglengte in te stellen, waardoor elke blindklinkmoer en -schroef met dezelfde klemkracht geplaatst wordt, als een snelwisselsysteem voor de draadstiften. Draadspindel zorgt voor een nog snellere montage.



**F 612** Code nr. 69685.612.001



Capaciteit: M6 - M12  
 Krachtig en compact gereedschap voor blindklinkmoeren, met ingebouwde ratelsleutel. Bij uitstek geschikt om grote blindklinkmoeren in kleine ruimtes te plaatsen. Uitgerust met een inrichting om de slaglengte in te stellen en een snelwissel voor de draadstiften.



**FEZ 12** Code nr. 69685.012.001



Capaciteit: M5 - M12  
 Uniek handgereedschap met ingebouwde krachtoverbrenging, waardoor grote blindklinkmoeren moeiteloos geplaatst kunnen worden. Uitgerust met een inrichting om de slaglengte in te stellen en een snelwisselsysteem voor de draadstiften.



**FEZ 1000** Code nr. 35760.100.001



Capaciteit:  $\varnothing$  3,0 - 5,0 mm  
 Nieuwe generatie hydraulisch/pneumatisch blindklinkgereedschap, met afzuiging, opvangbeker en ophangbeugel.



**FEZ 2000** Code nr. 35760.200.001



Capaciteit:  $\varnothing$  4,0 - 6,4 mm  
 Nieuwe generatie hydraulisch/pneumatisch blindklinkgereedschap, met afzuiging, opvangbeker en ophangbeugel.