



















-  *Brusné a řezací kotouče*
-  *Brúsne a rezacie kotúče*
-  *Csiszoló- és darabolótárcsák*
-  *Tarcze szlifujące i tnące*
-  *Discuri abrazive*

-  *Diamantové kotouče*
-  *Diamantové nástroje*
-  *Gyémánt szerszámok*
-  *Tarcze diamentowe*
-  *Discuri diamantate*

								
Materiál	Ocelové/ocelolitina	Nerezavějící ocel	Kámen, beton	Litina	Neželezné kovy	Plasty, laky, nátěry	Armovaný beton	Keramika, dlaždice
Materiál	Ocel/ocelolitina	Nehrdzavejúca oceľ	Kameň, betón	Liatina	Neželezné kovy	Plasty, laky, nátery	Armovaný betón	Keramika, dlaždice
Megjegyzés	Acél/acélöntvény	Rozsdamentes acél	Kő, beton	Öntvény	Nemvas fémek	Műanyagok, lakkok, festék	Vasbeton	Kerámia, csempe
Materiál	Stal/stopy stali	Stal nierdzewna	Kamień beton	Stopy	Metale nieżelazne	Tworzywa sztuczne,	Beton zbrojony	Materiały ceramiczne,
Material	Oțel/material oțelit	Oțel inoxidabil	Piatră, beton	Forță	Metale neferoase	Plastic, lacuri, vopsele	Beton armat	Ceramică, gresie

ŘEZACÍ KOTOUČE
REZACIE KOTUČE
DARABOLÓTÁRCSÁK
TARCZE DO CIĘCIA
DISCURI PÂNZE DE FERĂSTRĂU CIRCULAR

STANDARD ★★

ŘEZACÍ KOTOUČE | REZACIE KOTUČE | DARABOLÓTÁRCSÁK | TARCZE DO CIĘCIA | DISCURI ABRAZIVE



Typ č. Typ č. Típus sz. Typ. Nr Tip nr.	Tvar Forma Alak Kształt Forma	Rozměr Rozmery Méretek Rozmiary Dimensiuni	Specifikace Specifikácia Részletes leírás Specyfikaція Specificații	Ks/bal Ks/bal Db/csom. Szt./opak. Buc/pachet
T6220.115.122	41	115x1,0x22,23	A60-BF INOX	25
T6220.115.182	41	115x1,6x22,23	A46-BF INOX	25
T6221.115.272	41	115x2,5x22,23	A30-BF	25
T6220.125.122	41	125x1,0x22,23	A60-BF INOX	25
T6220.125.182	41	125x1,6x22,23	A46-BF INOX	25
T6221.125.272	41	125x2,5x22,23	A30-BF	25
T6220.150.222	41	150x2,0x22,23	A30-BF INOX	25
T6221.150.272	41	150x2,5x22,23	A30-BF	25
T6220.178.182	41	178x1,6x22,23	A46-BF INOX	25
T6220.178.222	41	178x2,0x22,23	A30-BF INOX	25
T6220.230.212	41	230x1,9x22,23	A46-BF INOX	25
T6220.230.222	41	230x2,0x22,23	A30-BF INOX	25
T6222.230.322	41	230x2,5x22,23	A30-BF INOX	25
T6221.230.322	41	230x3,0x22,23	A30-BF	25

Materiál Materiál Megjegyzés Material Material	Ocelové materiály Ocelové materiály Acél anyagok Materiály stalowe Materiale oțelite	Nerezavějící ocel Nehrdzavejúca oceľ Rozsdamentes acél Stal nierzdzewna Oțel inoxidabil	Hliník Hliník Alumínium Aluminium Aluminiu	Mosaz/bronz Mosadz/bronz Réz/bronz Mosiądz/brąz Alamă/bronz	Lité materiály Liate materiály Öntvények Stopy materiálůw Materiale turnate	Plasty Plasty Műanyagok Tworzywa sztuczne Plastic	Kámen Kameň Kő Kamień Piatră
A60-BF INOX	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😞
A46-BF INOX	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😞
A30-BF INOX	😊	😊	😞	😞	😞	😞	😞
A30-BF	😊	😞	😞	😞	😞	😞	😞

BASIC ★

ŘEZACÍ KOTOUČE | REZACIE KOTUČE | DARABOLÓTÁRCSÁK | TARCZE DO CIĘCIA | DISCURI ABRAZIVE



Typ č. Typ č. Típus sz. Typ. Nr Tip nr.	Tvar Forma Alak Kształt Forma	Rozměr Rozmery Méretek Rozmiary Dimensiuni	Specifikace Specifikácia Részletes leírás Specyfikaція Specificații	Ks/bal Ks/bal Db/csom. Szt./opak. Buc/pachet
T6185.115.122	41	115x1,0x22,23	A60-BF INOX	25
T6186.115.182	41	115x1,6x22,23	A46-BF	25
T6180.115.272	41	115x2,5x22,23	A30-BF	25
T6185.125.122	41	125x1,0x22,23	A60-BF INOX	25
T6186.125.182	41	125x1,6x22,23	A46-BF	25
T6180.125.272	41	125x2,5x22,23	A30-BF	25
T6180.150.272	41	150x2,5x22,23	A30-BF	25
T6180.178.322	41	178x3,0x22,23	A30-BF	25
T6181.230.322	41	230x3,0x22,23	C30-BF	25
T6180.230.322	41	230x3,0x22,23	A30-BF	25
T6183.125.272	42	125x2,5x22,23	A30-BF	25
T6183.178.322	42	178x3,0x22,23	A30-BF	25
T6183.230.322	42	230x3,0x22,23	A30-BF	25

Materiál Materiál Megjegyzés Material Material	Ocelové materiály Ocelové materiály Acél anyagok Materiály stalowe Materiale oțelite	Nerezavějící ocel Nehrdzavejúca oceľ Rozsdamentes acél Stal nierzdzewna Oțel inoxidabil	Hliník Hliník Alumínium Aluminium Aluminiu	Mosaz/bronz Mosadz/bronz Réz/bronz Mosiądz/brąz Alamă/bronz	Lité materiály Liate materiály Öntvények Stopy materiálůw Materiale turnate	Plasty Plasty Műanyagok Tworzywa sztuczne Plastic	Kámen Kameň Kő Kamień Piatră
A60-BF INOX	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😞
A46-BF	😊	😊	😊	😊	😞	😊	😞
A30-BF	😊	😊	😞	😞	😞	😞	😞
C30-BF	😞	😞	😊	😊	😞	😊	😊

STANDARD ★★

BRUSNÉ KOTOUČE | BRÚSNE KOTUČE | CSISZOLÓTÁRCSÁK | TARCZE DO SZLIFOWANIA | DISCURI ABRATIVE



Typ č. Typ č. Típus sz. Typ. Nr Tip nr.	Tvar Forma Alak Kształt Forma	Rozměr Rozmery Méretek Rozmiary Dimensiuni	Specifikace Specifikácia Részletes leírás Specyfikaція Specificații	Ks/bal Ks/bal Db/csom. Szt./opak. Buc/pachet
T6229.115.622	27	115x6x22,23	A24-BF	10
T6228.115.622	27	115x6x22,23	A30-BF INOX	10
T6228.125.622	27	125x6x22,23	A30-BF INOX	10
T6229.125.622	27	125x6x22,23	A24-BF	10
T6229.150.622	27	150x6x22,23	A24-BF	10
T6228.150.622	27	150x6x22,23	A30-BF INOX	10
T6229.178.722	27	178x6x22,23	A24-BF	10
T6228.178.622	27	178x6x22,23	A30-BF INOX	10
T6228.230.622	27	230x6x22,23	A30-BF INOX	10

Material	Ocelové materiály	Nerezavějící ocel	Hliník	Mosaz/bronz	Lité materiály	Plasty	Kámen
Material	Oceľové materiály	Nehrdzavejúca oceľ	Hliník	Mosadz/bronz	Liate materiály	Plasty	Kameň
Megjegyzés	Acél anyagok	Rozsdamentes acél	Alumínium	Réz/bronz	Öntvények	Műanyagok	Kő
Material	Materiály stalowe	Stal nierdzewna	Aluminiu	Mosiądz/brąz	Stopy materiałów	Tworzywa sztuczne	Kamień
Material	Materiale oțelite	Oțel inoxidabil	Aluminiu	Alamă/bronz	Materiale turnate	Plastic	Piatră
A30-BF INOX							
A24-BF							

BASIC ★

BRUSNÉ KOTOUČE | BRÚSNE KOTUČE | CSISZOLÓTÁRCSÁK | TARCZE DO SZLIFOWANIA | DISCURI ABRATIVE



Typ č. Typ č. Típus sz. Typ. Nr Tip nr.	Tvar Forma Alak Kształt Forma	Rozměr Rozmery Méretek Rozmiary Dimensiuni	Specifikace Specifikácia Részletes leírás Specyfikaція Specificații	Ks/bal Ks/bal Db/csom. Szt./opak. Buc/pachet
T6231.115.622	27	115x6x22,23	A30-BF	10
T6231.125.622	27	125x6x22,23	A30-BF	10
T6130.125.622	27	125x6x22,23	A30-BF FASTCUT	10
T6231.150.622	27	150x6x22,23	A30-BF	10
T6130.150.622	27	150x6x22,23	A30-BF FASTCUT	10
T6231.178.622	27	178x6x22,23	A30-BF	10
T6231.230.622	27	230x6x22,23	A30-BF	10
T6130.230.622	27	230x6x22,23	A30-BF FASTCUT	10

Material	Ocelové materiály	Nerezavějící ocel	Hliník	Mosaz/bronz	Lité materiály	Plasty	Kámen
Material	Oceľové materiály	Nehrdzavejúca oceľ	Hliník	Mosadz/bronz	Liate materiály	Plasty	Kameň
Megjegyzés	Acél anyagok	Rozsdamentes acél	Alumínium	Réz/bronz	Öntvények	Műanyagok	Kő
Material	Materiály stalowe	Stal nierdzewna	Aluminiu	Mosiądz/brąz	Stopy materiałów	Tworzywa sztuczne	Kamień
Material	Materiale oțelite	Oțel inoxidabil	Aluminiu	Alamă/bronz	Materiale turnate	Plastic	Piatră
A30-BF							

	Mimořádně vhodné Mimoriadne vhodné Kimondottan alkalmas Zalecane Adecvat perfect	Dlouhá životnost v kombinaci s maximálním rezným výkonem Dlhá životnosť v kombinácii s maximálnym rezným výkonom Hosszú élettartam és maximális vágási teljesítmény kombinációja Kombinacja długotrwałości i maksymalnej wydajności tnącej. Longevitate în combinație cu randament maxim de tăiere
	Vhodné Vhodné Alkalmas Możliwe zastosowanie Adecvat	Dlouhá životnost a dobrý rezný výkon Dlhá životnosť a dobrý rezný výkon Hosszú élettartam és jó vágási teljesítmény Długotrwałość i dobra wydajność tnąca. Longevitate și randament bun de tăiere
	Omezená vhodnost Obmedzená vhodnosť Részben alkalmas Ograniczone zastosowanie Adecvat limitat	Při použití výlučně pro tyto materiály lze očekávat zkrácenou životnost nebo snížený rezný výkon (přehřívání) Pri použití výlučne na tieto materiály je možné očakávať skrátenú životnosť alebo znížený rezný výkon (prehrievanie) Kizárólag ilyen anyagok megmunkálása esetén számoljon lerövidült élettartammal vagy gyengébb vágási teljesítménnyel (túlmelegedés) Przy wykorzystaniu wyłącznie do tych materiałów można spodziewać się krótkiego czasu zużycia lub obniżonych wartości tnących (przegrzewanie). La folosirea doar la aceste materiale vă puteți aștepta la longevitate redusă sau la randament de tăiere scăzut (suprîncălzirea)
	Nevhodné Nevhodné Nem alkalmas Nie zalecane Neadevat	Použití pro tyto materiály bude mít za následek buď extrémně vysoké opotřebení vrstvy nebo otupení a přehřívání vrstvy Použitie na tieto materiály bude mať za následok buď extrémne vysoké opotrebenie vrstvy, alebo otupenie a prehrievanie vrstvy Ilyen anyagok megmunkálása a vágófelület rendkívüli elhasználódásával, tómpulásával vagy túlmelegedésével jár Úzycie do tych materiałów spowoduje bądź ekstremalnie wysokie zużycie warstwy bądź stępienie i przegrzewanie warstwy Folosirea la aceste materiale va avea ca rezultat uzura extrem de apreciată sau tocirea și supraîncălzirea stratului

DIAMANTOVÉ ŘEZACÍ KOTOUČE
DIAMANTOVÉ REZACIE KOTUČE
GYÉMÁNT DARABOLÓTÁRCSÁK
TARCZE DIAMENTOWE TNĄCE
DISCURI DIAMANTATE

FABORY


TYROLIT

STANDARD ★★

DIAMANTOVÉ ŘEZACÍ KOTOUČE | DIAMANTOVÉ REZACIE KOTUČE | GYÉMÁNT DARABOLÓTÁRCSÁK |
 TARCZE DIAMENTOWE TNĄCE | DISCURI DIAMANTATE



Typ č. Typ č. Tipus sz. Typ. Nr Tip nr.	Tvar Forma Alak Kształt Forma	Rozměr Rozmery Méretek Rozmiary Dimensiuni	Výška segmentu Výška segmentu A rész magassága Wysokość segmentu Înălțimea segmentului	Specifikace Specifikácia Részletes leírás Specyfikacja Specificații	Ks/bal Ks/bal Db/csom. Szt./opak. Buc/pachet
T6161.115.222	C3	115x2x22,23	7	DCC**	1
T6161.125.222	C3	125x2x22,23	7	DCC**	1
T6161.150.228	C3	150x2,6x22,23	9	DCC**	1
T6161.230.228	C3	230x2,6x22,23	9	DCC**	1




T6164.125.222	STS-D	125x20x22,23	-	U**	1
---------------	-------	--------------	---	-----	---

BASIC ★

DIAMANTOVÉ ŘEZACÍ KOTOUČE | DIAMANTOVÉ REZACIE KOTUČE | GYÉMÁNT DARABOLÓTÁRCSÁK |
 TARCZE DIAMENTOWE TNĄCE | DISCURI DIAMANTATE



Typ č. Typ č. Tipus sz. Typ. Nr Tip nr.	Tvar Forma Alak Kształt Forma	Rozměr Rozmery Méretek Rozmiary Dimensiuni	Výška segmentu Výška segmentu A rész magassága Wysokość segmentu Înălțimea segmentului	Specifikace Specifikácia Részletes leírás Specyfikacja Specificații	Ks/bal Ks/bal Db/csom. Szt./opak. Buc/pachet
T6165.115.222	C3	115x2x22,23	7	DCU*	1
T6165.125.222	C3	125x2x22,23	7	DCU*	1
T6165.150.228	C3	150x2,6x22,23	9	DCU*	1
T6165.180.228	C3	180x2,6x22,23	9	DCU*	1
T6165.230.228	C3	230x2,6x22,23	9	DCU*	1
T6163.230.226	C3R	230x2,4x22,23	9	DCU*-FC	1



T6162.125.223	1A1R	125x1,6x22,23	7	DCT*	1
T6162.180.222	1A1R	180x2x22,23	9	DCT*	1

FABORY Brno, Řípská 20a, Tel.: 844 145 145
 FABORY Brno 2, Vídeňská 153/119b, Tel.: 844 145 145
 FABORY České Budějovice, Novohradská 36, Tel.: 844 11 55 66
 FABORY Hradec Králové, Resslova 768, Tel.: 844 11 55 66
 FABORY Kolín, Havlíčkova 884, Tel.: 844 11 55 66
 FABORY Liberec, Partyzánská 601/37, Tel.: 844 11 55 66
 FABORY Olomouc, Nedvědova 4, Tel.: 844 145 145
 FABORY Ostrava, Slovenská 1/1083, Tel.: 844 145 145
 FABORY Plzeň, Republikánská 2, Tel.: 844 11 55 66
 FABORY Praha, U trati 38a, Tel.: 844 11 55 66
 FABORY Přerov, Tovární 2993/4, Tel.: 844 145 145
 FABORY Zlín, tř. Tomáše Bati 5331, Tel.: 844 145 145

FABORY Budapest, Váci út 85, Tel.: 06 40 FABORY (06 40 322 679)
 FABORY Budapest 2, Hunyadi János út 3., Tel.: 06 40 FABORY (06 40 322 679)
 FABORY Győr, Lajta út 34, Tel.: 06 40 FABORY (06 40 322 679)
 FABORY Pécs, Kocsz Útca 123, Tel.: 06 40 FABORY (06 40 322 679)
 FABORY Szolnok, Töszegi út 47, Tel.: 06 40 FABORY (06 40 322 679)

FABORY Bydgoszcz, Królowej Jadwigi 27, Tel.: +48 52 567 39 10
 FABORY Gdansk, Grunwaldzka 345, Tel.: +48 587 853 103
 FABORY Katowice, Stawowa 4, Sosnowiec, Tel.: +48 322 902 760
 FABORY Łódź, Szparagowa 4, Tel.: +48 42 290 96 00
 FABORY Poznań, Lutycka 105, Tel.: +48 616 659 001
 FABORY Warszawa, Radzymińska 332, Zabki, Tel.: +48 223 517 240
 FABORY Wrocław, Al. Armii Krajowej 53, Tel.: +48 717 198 940

FABORY Bratislava, Pestovateľská 10, Tel.: 02 43 63 73 87
 FABORY Košice, Holubyho 12, Tel.: 055 728 7497
 FABORY Poprad, Partizánska 688/9, Tel.: 052 7721 148
 FABORY Žilina, Bytčická 89, Tel.: 041 5654 322

FABORY Braşov, Nicolae Titulescu Nr. 2, Tel.: +40 368 442 082
 FABORY Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 221, Tel.: +40 264 415 661

FABORY

www.fabory.com